



Familia 03798 – Recambios de temporizado

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
370162	CARTUCHO TEMPORIZADO LAVABO 1160 GENEBRE	1

- 1) Cuerpo y eje realizados en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Cromado según EN 248.
- 3) Caudal mínimo: 0,15 l/s (3 bar)
- 4) Tarado a 11-14 segundos (3 bar)
- 5) Temp. máxi. recomendada: 65° C.
- 6) Presión máxima uso: 10 bar.
- 7) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 8) Presión recomendada: 1-3 bar.

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD

Este mensaje y el contenido de cualquier archivo adjunto, es confidencial y puede contener información privilegiada y/o sujeta a secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por ley. En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>

Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).
Combatir el spam es tarea de todos

